

ROVESI | PROFESSIONAL CARE — Versione 2.0

PROTOCOLLO TECNICO DI MANUTENZIONE E LAVAGGIO

Traverse / Coprimaterassi impermeabili lavabili ROVESI / SIREBUY

Per uso domestico, assistenziale e lavanderie industriali | RSA, Cliniche, Ospedali | OEKO-TEX® Cl. I — Cert. ISO15 229799 / ISO25 229805

ATTIVAZIONE DELLE FIBRE (Prima dell'Utilizzo): Le fibre naturali di Bambù/Cotone ROVESI necessitano di un ciclo di attivazione. Prima del primo utilizzo effettuare un lavaggio a 40°C: questo passaggio "apre" le fibre e attiva le naturali proprietà igroscopiche, garantendo la massima capacità di assorbimento.

200+	40–60°C	<3%	>2000
Cicli garantiti se trattate correttamente	Range temperatura lavaggio ottimale	Contrazione residua dopo 5 cicli a 60°C	g/m²/24h Traspirabilità MVTR

1. Istruzioni di Lavaggio

Parametro	Specifica	Motivazione Tecnica
Temperatura consigliata	40°C	Ottimale per igiene e durata delle fibre — uso quotidiano
Temperatura massima	60°C	Per sanificazione profonda — non superare mai
Detergenti	Neutri o enzimatici delicati	Preservano le fibre e la membrana TPU
Ammorbidenti	DIVIETO ASSOLUTO	Ostruiscono le fibre e degradano la membrana impermeabile in TPU
Candeggina / cloro	Vietato	Causa delaminazione del tessuto
Solventi	Vietati	Causa delaminazione e deterioramento irreversibile
Standard di lavaggio	ISO 6330 — Art. 9A / 3A	Riferimento per lavanderie professionali
Centrifuga	Fino a 1200 giri/min	Ciclo normale o delicato

PERICOLO SHOCK TERMICO — ASCIUGATURA: La membrana TPU è sensibile alle alte temperature secche. In asciugatrice utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** cicli a BASSA TEMPERATURA (40°C — Max 60°C). Temperature superiori ai 60°C cristallizzano il TPU causandone la rottura **IRREVERSIBILE**. **NON STIRARE** — il calore del ferro fonde la membrana istantaneamente. Questo tipo di danneggiamento **NON** è coperto da garanzia.

2. Specifiche per Lavanderie e Strutture (RSA, Cliniche, Ospedali)

Le traverse ROVESI sono progettate per resistere a oltre 200 cicli di lavaggio se trattate correttamente. Per le lavanderie industriali delle strutture sanitarie, seguire il protocollo specifico sottostante.

Fase	Istruzione	Nota Tecnica	Limite
Lavaggio	40°C (ordinario) — 60°C (sanificazione)	Ottimale per igiene e durata fibre	Max 60°C
Asciugatura	Bassa temperatura — Ciclo delicato	Non superare i 60°C in uscita aria	Max 60°C uscita
Prodotti	No cloro — No solventi — No ossidanti forti	Evita la delaminazione del tessuto	pH max 11
Ammorbidenti	Vietati in ogni fase	Compromettono impermeabilità e assorbenza	Zero tolleranza
Sanificazione chimica	Alcol spray (superficie) — Fenoli (diluiti)	Test preliminare su area nascosta consigliato	No immersione

NOTA PER RESPONSABILI DI STRUTTURA: Il danneggiamento della membrana per shock termico in asciugatrice industriale o per aggressione chimica (cloro, ossidanti forti) non è coperto da garanzia. AURA TECH — ROVESI si riserva di analizzare il tessuto in caso di contestazioni. Per supporto tecnico specifico per lavanderie industriali: info@rovesi.com

3. Protocollo di Disinfezione

Agente Disinfettante	Utilizzo	Modalità
Alcol etilico / isopropilico	Consentito	Spray superficiale — Evitare immersione prolungata
Fenoli e derivati	Consentito con cautela	Seguire scrupolosamente le indicazioni di diluizione del produttore
Cloro attivo ad alta concentrazione	VIETATO	Causa delaminazione e deterioramento irreversibile
Perossido concentrato (H ₂ O ₂)	VIETATO	Forte azione ossidante — degrada membrana e tessuto
Aldeidi (glutaraldeide)	Con cautela — Test preventivo	Test su area nascosta prima dell'utilizzo esteso

4. Tabella di Riferimento Rapido — Cura Giornaliera

Operazione	SÌ	NO
Lavaggio quotidiano	40°C con detersivo neutro	Candeggina — Ammorbidenti — Solventi
Disinfezione profonda	60°C max — Lavaggio a caldo	Oltre 60°C — Ossidanti forti
Asciugatura	Aria aperta — Asciugatrice max 60°C	Asciugatrice ad alta temperatura
Stiratura	—	Assolutamente vietata — fonde il TPU
Conservazione	Luogo asciutto — Lontano da calore e UV	Bagnata o umida — Sotto pesi eccessivi

Certificazione tessuto	OEKO-TEX® Standard 100, Classe I — Cert. n. IS015 229799
Certificazione prodotti finiti	OEKO-TEX® Standard 100, Classe I — Cert. n. IS025 229805
Ente certificatore	OETI — Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH, Vienna
Validità certificati	Entrambi validi fino al 30.11.2026

Supporto tecnico: info@rovesi.com | rovesi.com | Forniture B2B: wa.me/message/KHE3MPLDELL6M1 AURA TECH Ltd | Area Odesos 115,
Vladislav Varnenchik, 9000 Varna (BG) | P.IVA: IT 00401769997